

|                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  |
|                   | <b>SILVYN® KLICK-GM</b> | 55501035<br>13.11.2013   |

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Hohe Abdichtung  
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Roboterbau  
Drehbare Anwendungen

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rasthülse

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-GM | 1 / 2 |
|--------------------|----------------------------|-------|

|                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  |
|                   | <b>SILVYN® KLICK-GM</b> | 55501035<br>13.11.2013   |

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anschlussgewinde M:      | 16 x 1,5/2                                      |
| Bohrungs-Ø mm:           | 12  |
| Für Schlauch AØ mm:      | 15,8  |
| Gewindelänge D mm:       | 12  |
| SW mm:                   | 23  |
| Passend zu SILVYN® RILL: | 12 x 15,8                                       |
| Lieferfarbe:             | Grau RAL 7001<br>Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material:                | PA6   |
| Schutzart:               | IP 68<br>IP 69K nach DIN 40050 T.9              |
| Temperaturbereich:       | -40°C bis +115°C                                |

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-GM | 2 / 2 |
|--------------------|----------------------------|-------|